

**Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15°, Apertura: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614828 16
GTIN	4062406649807
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un'apertura diversa.

Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Apertura bocca b	34,4 mm
Ø Anello D	31,4 mm
Apertura	16 mm
Dimensione apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	207 mm
Altezza anello h ₂	10,5 mm
Altezza bocca h ₁	6,9 mm
Posizione anello	15 grado
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	es. opaca cromata
Cricchetto reversibile	sì
Tipo di prodotto	Chiave