

**Troncatrice BITURBO Batteria, Modello: GCM18216-0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078232 GCM18216-0
GTIN	3165140898928
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Troncatrice a batteria.

- **Eccellente capacità di taglio con un'ampia profondità di taglio di 70 mm.**
- **Ottima mobilità grazie al peso ridotto ed eccezionale ergonomia.**
- **Interfaccia utente per la preselezione del numero di giri.**
- **Sostituzione della lama per sega senza utensili.**
- **Grazie alla tecnologia BITURBO è paragonabile a una sega collegata con cavo.**
- **Buona mobilità grazie al peso ridotto.**

Fornitura:

Lama per sega Ø 216 mm, premilamiera, ghiera SDS, modulo Bluetooth GCY 42. Inclusi lama per sega e sacchetto per polvere.

Descrizione tecnica

Angolo di inclinazione massimo a sinistra	45 grado
Angolo di inclinazione massimo a destra	0 grado
Denominazione originale prodotto	GCM 18V-216
Regolazione dello smusso	sì
Altezza	630 mm

Angolo obliquo massimo a sinistra	47 grado
Tipo di batteria	Ioni di litio
Larghezza	770 mm
Tensione batteria	18 V
Peso	14,7 kg
Lunghezza	520 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Ø Lama	216 mm
Angolo obliquo massimo a destra	47 grado
Numero di batterie contenute	0
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero massimo giri	4600 min ⁻¹
Imballaggio	Scatola
Tipo di prodotto	Sega