

HOLEX**Magnete a cilindretto Set di 2 pezzi, AlNiCo, Ø×Lunghezza: 10X30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085936 10X30
GTIN	4045197372703
Classe articolo	02A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Forma cilindrica, tacca di contrassegno dei due poli uguali.**
- **Resistenti alle alte temperature fino a max. 550 °C (vernice 100 °C).**
- **I cilindretti possono essere prolungati unendoli.**

Descrizione tecnica

Lunghezza	30 mm
Termostabilità massima	550 °C
Ø	10 mm
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete a barra