


Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, Neodimio, Ø: 13mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085924 13
GTIN	2050001737748
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 80 °C.**
- **Superficie zincata, nucleo del magnete in neodimio.**
- **Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.**

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Descrizione tecnica

Boccola filettata	sì
Forza di tenuta nominale	60 N
Ø	13 mm
Termostabilità massima	80 °C
Filettatura	M3 mm
Materiale superficie	zincato
Altezza	4,5 mm
Peso	7,5 g

Altezza con filettatura	11,5 mm
Materiale nucleo del magnete	Neodimio
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M3	085921 M3
---	-----------