

**Magnete permanente cilindrico con accoppiamento, AlNiCo, Ø: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085925 25
GTIN	2050000964831
Classe articolo	08Q

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Magnete permanente cilindrico schermato con nucleo in AlNiCo.**
- **Tolleranza sul Ø esterno h6.**
- **Resistenza alle alte temperature fino a max. 220 °C.**

**Uso:**

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

**Descrizione tecnica**

Materiale superficie	zincato
Termostabilità massima	220 °C
Ø	25 mm
Altezza	30 mm
Accorciamento massimo retro	5 mm
Forza di tenuta nominale	80 N
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico

