

**Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085922 8
GTIN	2050000964947
Classe articolo	08Q

**Descrizione****Esecuzione:**

- Resistente alle alte temperature fino a massimo 200 °C.
- Superficie zincata, nucleo del magnete in samario cobalto (SmCo<sub>5</sub>).
- Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.

**Uso:**

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

**Nota:**

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

**Descrizione tecnica**

Peso	3,6 g
Materiale superficie	zincato
Forza di tenuta nominale	11 N
Ø	8 mm
Altezza	4,5 mm
Filettatura	M3 mm
Altezza con filettatura	11,5 mm
Boccola filettata	sì
Termostabilità massima	200 °C

Materiale nucleo del magnete	SmCo <sub>5</sub>
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

---

## Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M3	085921 M3
---	-----------