

HOLEX**Magnete cilindrico con piastra di protezione, AlNiCo, Ø: 17mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085940 17
GTIN	4045197372734
Classe articolo	02A

Descrizione**Esecuzione:**

- Le caratteristiche del magnete non vengono compromesse dal rivestimento in acciaio.
- Forza magnetica convogliata verso il basso tramite incasso in un anello d'alluminio.
- Filettatura di fissaggio nella superficie magnetica.
- Resistenza alle alte temperature fino a max. 220 °C.

Uso:

Montaggio in dispositivi, per il fissaggio o il sollevamento.

Descrizione tecnica

Filettatura di fissaggio nella testa magnetica	M6 mm
Forza di tenuta nominale	26,5 N
Materiale superficie	Acciaio
Termostabilità massima	220 °C
Ø	17 mm
Altezza	16 mm

Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete cilindrico