



Tubo a spirale in nylon da 1/4 pollici con giunto, Lunghezza utile del tubo flessibile: 2,5 m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080100 2,5
GTIN	4047322129138
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile in nylon, quindi **estrema forza di recupero** e **minor perdita di pressione**.

Fornitura:

Inclusi cad. 1 innesto rapido e 1 innesto semplice.

Ø esterno tubo flessibile: 8 mm

Ø interno tubo flessibile: 6 mm

Descrizione tecnica

Ø interno tubo flessibile	6 mm
Colore	blu
Raccordo innesto	1/4 pollici
Materiale	Tubo flessibile a spirale in nylon
Lunghezza utile del tubo flessibile	2,5 m
Ø esterno tubo flessibile	8 mm

