

## Magnete permanente cilindrico con accoppiamento, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 25mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085928 25
GTIN	2050000965180
Classe articolo	08Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Magnete permanente cilindrico schermato, forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.**
- **Tolleranza sul Ø esterno h6.**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 200°C.**
- **Nucleo del magnete in samario cobalto (SmCo<sub>5</sub>).**

#### Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

### Descrizione tecnica

Termostabilità massima	200 °C
Materiale superficie	Nichel
Forza di tenuta nominale	400 N
Ø	25 mm
Altezza	35 mm
Accorciamento massimo retro	7 mm
Materiale nucleo del magnete	SmCo <sub>5</sub>
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico

