

uvex**Sandalo nero/giallo uvex 1, S1, Numero di scarpa UE: 40**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092110 40
GTIN	4031101543062
Classe articolo	04V

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza sportiva, flessibile e particolarmente leggera. Adatta per persone allergiche al cromo. Calzata 11.

- **Tomaia in microvelluto.**
- **Fodera in Distance Mesh.**
- **Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.**
- **Suola esterna in PU con inserti in TPU per la massima ammortizzazione.**
- **Struttura della tomaia pressoché priva di cuciture per evitare punti di pressione.**
- **Caratteristiche ESD.**

Sandali di sicurezza con doppia chiusura a strappo e grandi fori di aerazione.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S1

Materiale puntale protettivo: Composito

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

Assorbimento di energia nella zona del tallone	sì
Antistatico	sì

Impermeabilità dell'intera calzatura	no
Chiusura	Chiusura a strappo
Per allergici al cromo	sì
Contro la penetrazione e l'assorbimento di acqua	no
Dimensione UK	6,5
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà antiscivolo	sì
Colore	nero / giallo
Suola resistente a oli e benzina	no
Suola esterna scolpita	sì
Plantare estraibile	sì
Tomaia	Microvelluto high-tech idrofobizzato
Materiale suola esterna	PU
Numero di scarpa UE	40
Tipo di calzatura	Sandalo
Materiale fodera interna	Fodera Distance Mesh
Materiale puntale protettivo	Composito
Dimensione US	8,5
Grado di protezione	S1
Serie	uvex 1
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Sandali di sicurezza