

**HOLEX****Magnete potente con piastra di protezione, AlNiCo, Altezza complessiva: 20mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085934 20
GTIN	4045197372543
Classe articolo	02A

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Potente magnete a ponte.**
- **Con foro di fissaggio. (Dim. 35 e 41 con 2 fori).**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 550 °C.**

### Uso:

Per trattenere, sollevare o selezionare pezzi in ferro o per il montaggio in relè elettrici, strumenti di misura, ecc.

## Descrizione tecnica

Altezza complessiva	20 mm
Termostabilità massima	550 °C
Forza di tenuta nominale	45 N
Profondità polo singolo	8 mm
Larghezza polo singolo	20 mm
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo

Tipo di prodotto

Magnete potente