

Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, SmCo₅, Ø: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085922 10
GTIN	2050000964954
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 200 °C.**
- **Superficie zincata, nucleo del magnete in samario cobalto (SmCo₅).**
- **Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.**

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Descrizione tecnica

Altezza	4,5 mm
Forza di tenuta nominale	20 N
Termostabilità massima	200 °C
Boccola filettata	sì
Peso	4,5 g
Ø	10 mm
Filettatura	M3 mm
Altezza con filettatura	11,5 mm

Materiale superficie	zincato
Materiale nucleo del magnete	SmCo ₅
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M3	085921 M3
---	-----------