

Re-Bo**Lama di metallo per seghe, Ø × Spessore: 63X1,6Mmm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	178860 63X1,6M
GTIN	4045197245588
Classe articolo	17B

Descrizione

Esecuzione:**Prodotto di prima qualità** con profilo corpo ribassato per rettifica e dentatura di precisione.**Per:****GF e AXX AiR.**

Descrizione tecnica

Ø Foro	16 mm
Spessore	1,6 mm
Ø	63 mm
Numero denti Z	64
Materiale da taglio	HSS E
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	800 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	600 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	37 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	22 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	20 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	S
GG(G)	idoneo	27 m/min	K
CuZn	idoneo	400 m/min	N
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	limitatamente adatto		