

## Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, Neodimio, Ø: 20mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085924 20
GTIN	2050001737762
Classe articolo	08Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 80 °C.**
- **Superficie zincata, nucleo del magnete in neodimio.**
- **Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.**

#### Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

#### Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

### Descrizione tecnica

Altezza	6 mm
Ø	20 mm
Filettatura	M4 mm
Materiale superficie	zincato
Boccola filettata	sì
Altezza con filettatura	13 mm
Forza di tenuta nominale	140 N
Peso	16,5 g

Termostabilità massima	80 °C
Materiale nucleo del magnete	Neodimio
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

---

## Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M4	085921 M4
---	-----------