

**TRICOFLEX****Tubo dell'acqua giallo, PVC, lunghezza 50 m, Ø Interno tubo flessibile: 19****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080047 19
GTIN	3291671942554
Classe articolo	08A

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo flessibile di alta qualità e resistente alla torsione di colore giallo. Lunghezza 50 m.

Pressione massima di esercizio: 6 bar

Ø Esterno tubo flessibile: 21,4 mm

**Descrizione tecnica**

Pressione di prova	20 bar
Ø Esterno tubo flessibile	21,4 mm
Colore	giallo
Materiale	PVC morbido
Pressione massima di esercizio	6 bar
Lunghezza tubo	50 m
Ø Interno tubo flessibile	19 mm
Attributo del nome del prodotto	lunghezza 50 m
Tipo di prodotto	Tubo flessibile

