

TRICOFLEX**Tubo dell'acqua giallo, PVC, lunghezza 50 m, Ø Interno tubo flessibile: 13****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080047 13
GTIN	3291671163782
Classe articolo	08A

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo flessibile di alta qualità e resistente alla torsione di colore giallo. Lunghezza 50 m.
Pressione massima di esercizio: 8 bar
Ø Esterno tubo flessibile: 15,25 mm

Descrizione tecnica

Colore	giallo
Ø Esterno tubo flessibile	15,25 mm
Materiale	PVC morbido
Pressione massima di esercizio	8 bar
Lunghezza tubo	50 m
Ø Interno tubo flessibile	13 mm
Pressione di prova	20 bar
Attributo del nome del prodotto	lunghezza 50 m
Tipo di prodotto	Tubo flessibile

