

TRICOFLEX**Tubo dell'acqua giallo, PVC, lunghezza 50 m, Ø Interno tubo flessibile: 25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080047 25
GTIN	3291671942714
Classe articolo	08A

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo flessibile di alta qualità e resistente alla torsione di colore giallo. Lunghezza 50 m.

Pressione massima di esercizio: 6 bar

Ø Esterno tubo flessibile: 28 mm

Descrizione tecnica

Ø Interno tubo flessibile	25 mm
Materiale	PVC morbido
Pressione di prova	16 bar
Colore	giallo
Pressione massima di esercizio	6 bar
Lunghezza tubo	50 m
Ø Esterno tubo flessibile	28 mm
Attributo del nome del prodotto	lunghezza 50 m
Tipo di prodotto	Tubo flessibile

