

## Magnete permanente cilindrico con accoppiamento, AlNiCo, Ø: 40mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085925 40
GTIN	2050000965142
Classe articolo	08Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Magnete permanente cilindrico schermato con nucleo in AlNiCo.**
- **Tolleranza sul Ø esterno h6.**
- **Resistenza alle alte temperature fino a max. 220 °C.**

#### Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

### Descrizione tecnica

Forza di tenuta nominale	200 N
Materiale superficie	zincato
Altezza	45 mm
Termostabilità massima	220 °C
Accorciamento massimo retro	5 mm
Ø	40 mm
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico

