

**Mitutoyo****Set di alesametri di alta precisione per interni con comparatore, Intervallo di misurazione: 18-150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	435207 18-150
GTIN	4946368855523
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Strumento autocentrante con ponte di appoggio a tre punti. Impugnatura dello strumento e del comparatore in esecuzione cromata opaca. Comparatore con cassa in plastica antiurto. Impugnatura dello strumento isolata. Per impostare il  $\varnothing$  del foro sullo strumento vengono utilizzate punte di contatto di diverse lunghezze e anelli riduttori intercambiabili. Punta di contatto con sfera di contatto in HM.

**Uso:**

Verifica alesaggi con il controllo della cilindricità e rotondità del  $\varnothing$  dei fori.

**Fornitura:**

Incluso comparatore n. art. 432051 Dim.10/58 con lettura 1/100 mm.

3 strumenti di misurazione per interni n. art. 435203, con perni di misura, prolunga e anelli di spessoramento.

**Descrizione tecnica**

Numero strumenti di misura di precisione	3
Numero di punte di contatto	26
Intervallo di misurazione	18 - 150 mm
Numero di anelli di azzeramento	4

Profondità di misura	100 - 150 mm
Ripetibilità senza comparatore	0,5 µm
Norma	Norma interna
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C1
Taratura	S9
Tipo di prodotto	Alesometro ad alta precisione per interni a 2 punti

## Servizi

Rapporto di taraturaComparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10
Rapporto di taraturaSet di alesometri di precisione per interni Intervallo di misurazione 18-150 mm	020580 18-150
Certificato DAkkSComparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

## Accessori

Anello distanziale Ø interno 6,3 mm Larghezza disco 2 mm	435230 2
Anello distanziale Ø interno 5,3 mm Larghezza disco 1 mm	435220 1
Prolunga (50 mm)	435210
Anello distanziale Ø interno 6,3 mm Larghezza disco 1 mm	435230 1
Anello distanziale Ø interno 5,3 mm Larghezza disco 0,5 mm	435220 0,5
Anello distanziale Ø interno 6,3 mm Larghezza disco 0,5 mm	435230 0,5
Anello distanziale Ø interno 6,3 mm Larghezza disco 3 mm	435230 3
Alesometro di alta precisione per interni con comparatore Intervallo di misurazione 18-35 mm	435203 18-35
Alesometro di alta precisione per interni con comparatore Intervallo di misurazione 35-60 mm	435203 35-60

Alesmetro di alta precisione per interni con comparatore  
Intervallo di misurazione 50-150 mm

---

435203 50-150