

**Mitutoyo****Alesmetro di alta precisione per interni con comparatore, Intervallo di misurazione: 160-250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	435203 160-250
GTIN	4946368854922
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Strumento autocentrante con ponte di appoggio a tre punti. Impugnatura dello strumento e del comparatore in esecuzione cromata opaca. Comparatore con cassa in plastica antiurto. Impugnatura dello strumento isolata. Per impostare il  $\varnothing$  del foro sullo strumento vengono utilizzate punte di contatto di diverse lunghezze e anelli riduttori intercambiabili. Punta di contatto con sfera di contatto in HM.

**Uso:**

Verifica alesaggi con il controllo della cilindricità e rotondità del  $\varnothing$  dei fori.

**Fornitura:**

Incluso comparatore n. art. 432051 Dim.10/58 con lettura 1/100 mm.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	160 - 250 mm
Profondità di misura	250 mm
Ripetibilità senza comparatore	0,5 $\mu$ m
Numero di punte di contatto	6

Larghezza disco di centraggio	90 mm
Norma	Norma interna
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C4
Taratura	C1
Tipo di prodotto	Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

## Servizi

Rapporto di taraturaAlesametro (Forma B + C) Campo di misura max. 800 mm	023210 800
Rapporto di taraturaComparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10
Certificato DAkkSComparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

## Accessori

Adattatore per alesametri a 2 punti di contatto1 pezzo Modello 90-300	439914 90-300
---	---------------