

**Rubinetto di soffiaggio, Ø Interno raccordo tubo: 9mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080136 9
GTIN	4047322245029
Classe articolo	08A

**Descrizione****Esecuzione:**

Rubinetto di soffiaggio in alluminio, flusso dell'aria regolabile in continuo mediante leva di azionamento, incluso raccordo tubo. Universale, fino a 12 bar di pressione di esercizio.

**Descrizione tecnica**

Ø Interno raccordo tubo	9 mm
Ø	21,7 mm
Lunghezza	113 mm
Tipo di prodotto	Rubinetto di soffiaggio