

HOLEX**Magnete potente con piastra di protezione, AlNiCo, Altezza complessiva: 30mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085934 30
GTIN	4045197372581
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:

- **Potente magnete a ponte.**
- **Con foro di fissaggio. (Dim. 35 e 41 con 2 fori).**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 550 °C.**

Uso:

Per trattenere, sollevare o selezionare pezzi in ferro o per il montaggio in relè elettrici, strumenti di misura, ecc.

Descrizione tecnica

Profondità polo singolo	11 mm
Larghezza polo singolo	28,6 mm
Altezza complessiva	30 mm
Termostabilità massima	550 °C
Forza di tenuta nominale	118 N
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo

Tipo di prodotto

Magnete potente