

Magnete permanente cilindrico con accoppiamento, AlNiCo, Ø: 50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085925 50
GTIN	2050000964848
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

- **Magnete permanente cilindrico schermato con nucleo in AlNiCo.**
- **Tolleranza sul Ø esterno h6.**
- **Resistenza alle alte temperature fino a max. 220 °C.**

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Descrizione tecnica

Materiale superficie	zincato
Accorciamento massimo retro	2 mm
Forza di tenuta nominale	350 N
Ø	50 mm
Termostabilità massima	220 °C
Altezza	50 mm
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico

