

HOLEX**Magnete cilindrico piatto con piastra di protezione, AlNiCo, Ø: 19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085944 19
GTIN	4045197372819
Classe articolo	02A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Magnete piatto incassato nel rivestimento di protezione in acciaio.**
- **Fissaggio del magnete dal basso tramite foro con svasatura.**
- **Resistenti alle alte temperature fino a max. 550 °C (Dim. da 19 a 100 °C).**

Uso:

Realizzazione di dispositivi.

Descrizione tecnica

Materiale superficie	Acciaio
Altezza	7,5 mm
Termostabilità massima	100 °C
Ø Foro di fissaggio	4,5 mm
Forza di tenuta nominale	30 N
Ø	19 mm
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete cilindrico

