



## Squadra magnetica regolabile, Ferrite, Modello: 952



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085950 952
GTIN	2050000965449
Classe articolo	08Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

Ganascia **regolabile da 25° a 280°**. Gli angoli principali 90°, 60°, 45° e 30° sono marcati per un riferimento rapido.

#### Uso:

Per sostegno preciso di lastre e tubi di ferro nei lavori di saldatura e di montaggio.

### Descrizione tecnica

Peso	0,49 kg
Lunghezza	195 mm
Forza di tenuta nominale	200 N
Campo di regolazione dell'angolo	25 - 280 grado
Larghezza	11 mm
Modello	952
Altezza	200 mm
Materiale nucleo del magnete	Ferrite
Tipo di prodotto	Magnete angolare