

**HOLEX****Magnete cilindrico piatto con piastra di protezione, AlNiCo, Ø: 29mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085944 29
GTIN	4045197372833
Classe articolo	02A

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Magnete piatto incassato nel rivestimento di protezione in acciaio.**
- **Fissaggio del magnete dal basso tramite foro con svasatura.**
- **Resistenti alle alte temperature fino a max. 550 °C (Dim. da 19 a 100 °C).**

**Uso:**

Realizzazione di dispositivi.

**Descrizione tecnica**

Altezza	8,7 mm
Ø	28,5 mm
Materiale superficie	Acciaio
Ø Foro di fissaggio	5,2 mm
Forza di tenuta nominale	50 N
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete cilindrico

