



Cassone ribaltabile per trucioli RAL 7016 con rubinetto di scarico, Volume delle vasche: 450l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919923 450
GTIN	4017976247021
Classe articolo	96D

Descrizione

Esecuzione:

Cassone saldato a tenuta di olio, ribaltabile.

Bordo della conca superiore profilato due volte.

Struttura portante con incavi per forche, predellino e protezione antiribaltamento.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Sistema di frenatura centralizzato TOTALSTOP sulle ruote piroettanti, di serie e a norma EN 1757-3.

Testo didascalie:

Rubinetto di scarico

con filtro per separare i liquidi dai solidi.

Ribaltamento manuale del carrello.

In caso di svuotamento con carrello elevatore o di carico pesante, si consiglia l'impiego di un carrello con dispositivo di svuotamento automatico.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Termoverniato in antracite RAL 7016.

Descrizione tecnica

Materiale ruota	TPE
Esecuzione rubinetto di scarico	Rubinetto di scarico con filtro
Lunghezza	1374 mm
Sedi forche Dim. C	603 mm
Sedi forche Dim. D	72 mm
Altezza dei punti di carico con ruote	733 mm
Peso	83 kg
Paranco a fune	no
Sedi forche Dim. A	194 mm
Colore	grigio antracite RAL 7016
Saldata a tenuta di olio	sì
Numero ruote	4
Lunghezza cassone	1214 mm
Portata	750 kg
Volume delle vasche	450 l
Norma	EN 1757-3
Altezza cassone	708 mm
Altezza	1072 mm
Distanza sedi forche B	203 mm
Dimensione interna sedi forche larghezza	194 mm
Meccanismo ribaltabile	manuale
Ø Ruota	200 mm
Protezione contro il ribaltamento	sì
Dimensione interna sedi forche altezza	72 mm
Larghezza cassone	669 mm
Larghezza	730 mm
Con sedi per forche	sì

Tipo di prodotto

Cassoni ribaltabili