



## Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	148150 4
GTIN	4045197814906
Classe articolo	12L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Esecuzione rinforzata. Tutte le dimensioni con **alloggiamento in acciaio fucinato e impugnatura in acciaio integrale.**

Norma: DIN 1814

Apertura □: 5,5 - 16 mm

per maschi a mano DIN 352: M9 – M27

per Ø alesatori a mano DIN 206: 7 - 20 mm

Lunghezza complessiva: 470 mm

### Descrizione tecnica

per Ø alesatori a mano DIN 206	7 - 20 mm
Lunghezza complessiva	470 mm
per maschi a mano DIN 352	M9 – M27
Apertura □	5,5 - 16 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi