



Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	148150 3
GTIN	4045197814890
Classe articolo	12L

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Esecuzione rinforzata. Tutte le dimensioni con **alloggiamento in acciaio fucinato e impugnatura in acciaio integrale.**

Norma: DIN 1814

Apertura □: 4,9 - 12 mm

per maschi a mano DIN 352: M5 – M20

per Ø alesatori a mano DIN 206: 6,5 - 15 mm

Lunghezza complessiva: 385 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	385 mm
per maschi a mano DIN 352	M5 – M20
per Ø alesatori a mano DIN 206	6,5 - 15 mm
Apertura □	4,9 - 12 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi