



## Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 1.1/2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	148150 1.1/2
GTIN	4045197814876
Classe articolo	12L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Esecuzione rinforzata. Tutte le dimensioni con **alloggiamento in acciaio fucinato e impugnatura in acciaio integrale.**

Norma: DIN 1814

Apertura □: 2 - 8 mm

per maschi a mano DIN 352: M1 – M12

per Ø alesatori a mano DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Lunghezza complessiva: 200 mm

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	200 mm
Apertura □	2 - 8 mm
per maschi a mano DIN 352	M1 – M12
per Ø alesatori a mano DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi