



Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 0



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	148150 0
GTIN	4045197814852
Classe articolo	12L

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Esecuzione rinforzata. Tutte le dimensioni con **alloggiamento in acciaio fucinato e impugnatura in acciaio integrale.**

Norma: DIN 1814

Apertura □: 2 - 5 mm

per maschi a mano DIN 352: M1 – M8

per Ø alesatori a mano DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Lunghezza complessiva: 130 mm

Descrizione tecnica

per maschi a mano DIN 352	M1 – M8
Lunghezza complessiva	130 mm
per Ø alesatori a mano DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Apertura □	2 - 5 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi