

**Flessometro twoCOMP lettura in pollici, Lunghezza del nastro: 312pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	462220 312
GTIN	4007368113201
Classe articolo	46M

Descrizione**Esecuzione:**

Flessometro tascabile con **lettura in pollici**. Scala pollici/pollici (bordo superiore e inferiore). Meccanica robusta e pratico clip da cintura. Corpo in plastica ABS resistente agli urti con componenti morbidi antiscivolo per un utilizzo sicuro. **Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico smorzato**. Nastro in acciaio bianco e opaco dove i pollici sono indicati in nero e i piedi in rosso.

Descrizione tecnica

Lunghezza del nastro	8 m
Lunghezza corpo	80 mm
Altezza corpo	45 mm
Larghezza del nastro	25 mm
Lunghezza del nastro	312 pollici
Larghezza corpo	80 mm
Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

Servizi

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 10/2 m

026240 10/2