

**Flessometro twoCOMP lettura in pollici, Lunghezza del nastro: 396pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	462220 396
GTIN	4007368113225
Classe articolo	46M

Descrizione**Esecuzione:**

Flessometro tascabile con **lettura in pollici**. Scala pollici/pollici (bordo superiore e inferiore). Meccanica robusta e pratico clip da cintura. Corpo in plastica ABS resistente agli urti con componenti morbidi antiscivolo per un utilizzo sicuro. **Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico smorzato**. Nastro in acciaio bianco e opaco dove i pollici sono indicati in nero e i piedi in rosso.

Descrizione tecnica

Altezza corpo	45 mm
Larghezza corpo	88 mm
Lunghezza del nastro	394 pollici
Larghezza del nastro	30 mm
Lunghezza del nastro	10 m
Lunghezza corpo	88 mm
Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

Servizi

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 10/2 m

026240 10/2