

uvex**Calzatura alta con lacci nera/gialla uvex 1, S2, Numero di scarpa UE: 44**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092118 44
GTIN	4031101534862
Classe articolo	04V

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza sportiva, flessibile e particolarmente leggera. Adatta per persone allergiche al cromo. Calzata 11.

- **Tomaia in microvelluto.**
- **Fodera in Distance Mesh.**
- **Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.**
- **Suola esterna in PU con inserti in TPU per la massima ammortizzazione.**
- **Struttura della tomaia pressoché priva di cuciture per evitare punti di pressione.**
- **Caratteristiche ESD.**

Stivale con lacci, collarino e linguetta antipolvere, entrambi con imbottitura morbida.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S2

Materiale puntale protettivo: Composito

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

Colore	nero / giallo
--------	---------------

Materiale suola esterna	Poliuretano
Grado di protezione	S2
Chiusura	Lacci
Materiale puntale protettivo	Composito
Proprietà antiscivolo	sì
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Impermeabilità dell'intera calzatura	sì
Antistatico	sì
Tipo di calzatura	Stivale con lacci
Contro la penetrazione e l'assorbimento di acqua	sì
Per allergici al cromo	sì
Tomaia	Microvelluto high-tech idrofobizzato
Senza metallo né cuoio	sì
Plantare estraibile	sì
Assorbimento di energia nella zona del tallone	sì
Materiale fodera interna	Distance Mesh
Numero di scarpa UE	44
Suola resistente a oli e benzina	sì
Serie	uvex 1
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza