

**Garant****Guida di serraggio multipla 120, Lunghezza riga: 800mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 360110 800    |
| GTIN            | 4045197815934 |
| Classe articolo | 310           |

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Tutte le superfici funzionali rettificate di precisione, precisione di accoppiamento 0,03 mm.**
- **Guida base e ganasce con tempra superficiale.**
- **Forma compatta modulare, elevata forza di serraggio fino a 40 kN, coppia massima di serraggio 50 Nm.**
- **Maschera di fissaggio per sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp (interasse 200 mm) di serie, su lastre di serraggio / modulari o con staffe di serraggio.**
- **La riga sulla superficie della guida base consente il posizionamento ripetibile rapido dei supporti per serraggio nella dentatura della guida di serraggio.**
- **Possibilità di interassi variabili tramite connettori a croce.**
- **Possibilità di serraggio tradizionale e di crimpaggio.**
- **Campo di serraggio prolungabile secondo le esigenze individuali.**
- **Semplicità di serraggio mediante chiave dinamometrica.**

**Uso:**

- **Lavorazione su 5 lati su centri di lavorazione multiasse.**
- **Soluzione economica per l'impiego con il sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp, su sistemi di pallettizzazione e robotizzati oppure direttamente su banco macchina o torri di serraggio.**

**Accessori speciali:**

Per le varianti di ganasce, parallele magnetiche, fermapezzo vedi da n. art. 360112 a 360129. Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60, perno di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16, staffa di serraggio n. art. 360127.

**Descrizione tecnica**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Larghezza B      | 120 mm             |
| Altezza H        | 60 mm              |
| Lunghezza riga   | 800 mm             |
| Lunghezza L      | 800 mm             |
| Tipo di prodotto | Guida di serraggio |

## Accessori

|  |                  |
|--|------------------|
| Insero di presa Modello GRIPP-3,8                                    | 360118 GRIPP-3,8 |
| Ganascia base Modello F  | 360119 F         |
| Ganascia base Modello P  | 360119 P         |
| Ganascia per serraggio autostaffante Larghezza ganasce 120 mm        | 360114 120       |
| Set di staffe di serraggio 6 pezzi                                   | 360127           |
| ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M16 | 360025 18M16     |
| Ganascia riportata in alluminio Larghezza ganasce 120 mm             | 360122 120       |
| Ganascia per serraggio parallelo Larghezza ganasce 120 mm            | 360115 120       |
| Ganascia rivestita in HM Larghezza ganasce 120 mm                    | 360124 120       |
| Insero di presa Modello GLATT-HM                                     | 360118 GLATT-HM  |
| Ganascia lavorabile Materiale STAHL                                  | 360162 STAHL     |
| Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile Coppia max. 60 Nm   | 656050 60        |
| Ganascia fissa Larghezza ganasce 120 mm                              | 360116 120       |