

**Garant**
**Fresa in HMI DIN 6535 HA, TiAlN, Ø e8 DC: 20mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	202170 20
GTIN	4045197454737
Classe articolo	11X

## Descrizione

### Esecuzione:

Con **spoglia eccentrica rettificata**.

Dimensioni simili a norma DIN 6527.

Tolleranza: Dimensione Ø nominale **D<sub>c</sub> = e8**.

## Descrizione tecnica

Ø Posizione libera D <sub>1</sub>	19,5 mm
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	20 mm
Numero denti Z	3
Avanzamento f <sub>z</sub> per contornatura in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm
Avanzamento f <sub>z</sub> per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub> incl. posizione libera	40 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	20 mm
Lunghezza complessiva L	92 mm
Lunghezza taglienti L <sub>c</sub>	26 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Fattore di correzione per v <sub>c</sub>	1,25
Codolo	DIN 6535 HA con h6

Tolleranza Ø nominale	e8
Angolo dell'elica	45 grado
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	$0,5 \times D$ per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	280 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	105 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	60 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	M
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
Uni	idoneo		

a umido max.	idoneo
a umido min.	limitatamente adatto
<del>a secco</del>	<del>limitatamente adatto</del>
<b>Servizi</b>	
Rettifica codoli Modello HB	129100 HB