

**Comparatore digitale Bluetooth lettura 0,01 mm, Campo di misura: 50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	404300 50
GTIN	
Classe articolo	40N

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo robusto con ampio pannello di visualizzazione. Modalità risparmio e riaccensione automatica, **sistema assoluto**. Min/Max/Delta, tolleranza, fattore di conversione, Auto-Off.

Preimpostazione misura (Preset) di un qualsiasi valore. Possibilità di memorizzare due valori di riferimento. Inversione della direzione di conteggio.

Compatibile con la app opzionale **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, levetta di sollevamento n. art. 434212, Battery Pack n. art. 404310 Dim. PACK.

Descrizione tecnica

Ø Alloggiamento	59,5 mm
-----------------	---------

Risoluzione	0,001 mm
Serie	HCT
Forza di misura	1,4 - 2,9 N
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 54
Limite di errore	0,005 mm
Taratura	C1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Spessore della cassa	32,9 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Intervallo di misurazione	50 mm
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	Software del produttore
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	023010 100
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 50 mm	023000 50

Accessori

Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Tastatore Schwenk	434912
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Sollevatore per comparatore S_Dial WORK Intervallo di misurazione 12,5 mm	434212 12,5
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2

Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Sollevatore per comparatore S_Dial WORK Intervallo di misurazione 25 mm	434212 25
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60

Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80