

**Comparatore digitale Bluetooth lettura 0,01 mm, Campo di misura: 12,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	404301 12,5
GTIN	
Classe articolo	40N

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo robusto con ampio pannello di visualizzazione e display analogico supplementare. Modalità risparmio e riaccensione automatica, **sistema assoluto**. Min/Max/Delta, tolleranza, fattore di conversione, Auto-Off. **Preimpostazione misura (Preset)** di un qualsiasi valore. Possibilità di memorizzare due valori di riferimento. Inversione della direzione di conteggio. Compatibile con la app opzionale **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, Battery Pack n. art. 404310 Dim. PACK.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,0001 mm
-------------	-----------

Ø Alloggiamento	59,5 mm
Taratura	C1
Serie	HCT
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Limite di errore	0,0012 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Intervallo di misurazione	12,5 mm
Spessore della cassa	32,9 mm
Numero di batterie contenute	1
Forza di misura	0,65 - 0,9 N
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	Software del produttore
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Certificato DAkkSComparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5
Rapporto di taraturaComparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023000 12,5

Accessori

Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Sollevatore per comparatore S_Dial WORK Intervallo di misurazione 25 mm	434212 25
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore Schwenk	434912
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1

Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Sollevatore per comparatore S_Dial WORK Intervallo di misurazione 12,5 mm	434212 12,5
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1

Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20