

uvex**Calzatura alta con lacci nera/gialla uvex 1, S2, Numero di scarpa UE: 45**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092118 45
GTIN	4031101534879
Classe articolo	04V

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza sportiva, flessibile e particolarmente leggera. Adatta per persone allergiche al cromo. Calzata 11.

- **Tomaia in microvelluto.**
- **Fodera in Distance Mesh.**
- **Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.**
- **Suola esterna in PU con inserti in TPU per la massima ammortizzazione.**
- **Struttura della tomaia pressoché priva di cuciture per evitare punti di pressione.**
- **Caratteristiche ESD.**

Stivale con lacci, collarino e linguetta antipolvere, entrambi con imbottitura morbida.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S2

Materiale puntale protettivo: Composito

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

Plantare estraibile	sì
---------------------	----

Materiale fodera interna	Distance Mesh
Tipo di calzatura	Stivale con lacci
Impermeabilità dell'intera calzatura	sì
Assorbimento di energia nella zona del tallone	sì
Grado di protezione	S2
Senza metallo né cuoio	sì
Materiale puntale protettivo	Composito
Suola resistente a oli e benzina	sì
Colore	nero / giallo
Numero di scarpa UE	45
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà antiscivolo	sì
Antistatico	sì
Contro la penetrazione e l'assorbimento di acqua	sì
Per allergici al cromo	sì
Materiale suola esterna	Poliuretano
Tomaia	Microvelluto high-tech idrofobizzato
Chiusura	Lacci
Serie	uvex 1
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza