

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/11mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260932 10/11
GTIN	4062406677244
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Serie	GARANT Master
Codice ISO portautensile	A10K STFCR/L11
Lunghezza complessiva L	125 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Set di viti per inserti	269028 7
Spostamento centrale L ₃	6,2 mm
Ø Codolo D _s	10 mm
Lunghezza della testina L ₁	22 mm
Altezza di serraggio L ₂	9 mm
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Ø Preforatura minimo D _{min}	12 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice