

**Garant**
**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260932 16/11
GTIN	4062406677268
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina $L_1$	31 mm
Spostamento centrale $L_3$	9,2 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Lunghezza complessiva $L$	180 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	18 mm
Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	A16Q STFCR/L11
Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Serie	GARANT Master
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice