

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/11mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260932 12/11
GTIN	4062406677251
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	24,3 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza complessiva L	140 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	14 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Serie	GARANT Master
Altezza di serraggio L ₂	11 mm
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	A12L STFCR/L11
Spostamento centrale L ₃	7,2 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice