

**Garant****Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260932 20/11
GTIN	4062406677275
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Serie	GARANT Master
Codice ISO portautensile	A20R STFCCR/L11
Misura inserto	11 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	11,1 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	36 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Ø Codolo D <sub>s</sub>	20 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	18 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	22 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice