



Videoendoscopio senza sonda, Modello: F1100



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	492923 F1100
GTIN	4062406684471
Classe articolo	42L

Descrizione

Esecuzione:

Videoendoscopio HOLEX con grande display LCD per una riproduzione fedele dei dettagli e numerose funzioni. Il parasole offre una protezione supplementare contro i raggi del sole. Due maniglie permettono di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro. L'apparecchio base è compatibile con tutte le sonde endoscopiche HOLEX n. art. 492932 – 492944.

- **Apparecchio base con display LCD da 7 pollici (inquadratura 6 pollici).**
- **Modalità zoom; zoom digitale a 3 livelli: 1,5x, 2x e 5x.**
- **Possibilità di memorizzare acquisizioni di immagini e registrazioni video.**
- **Uscita USB e AV. L'uscita USB e AV integrata permette di trasferire immagini e video su PC.**
- **Batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata con 5 h di autonomia.**
- **Rotazione dell'immagine di 180° o specularità.**

Vantaggi:

- **Display touchscreen intuitivo con visualizzazione a schermo intero.**
- **Estremamente robusto e particolarmente indicato per l'uso in esterni.**
- **Inquadratura molto grande da 6 pollici.**
- **Inquadratura divisibile con adattatore per la visualizzazione parallela delle viste a 0° e 90° in caso di utilizzo di una sonda Ø 6 mm.**
- **Inserimento commenti mediante registrazione su nastro. Grazie al microfono integrato, in modalità video la registrazione può essere commentata durante l'ispezione. Si evitano così le complicazioni della stesura e della raccolta degli appunti.**

- **Possibilità di aggiungere note alle immagini.**
- **Confronto di immagini salvate con immagini live.**
- **Le impostazioni selezionate vengono visualizzate in modo chiaro direttamente sul display.**

Funzione:

IP55: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Valigetta di trasporto robusta, impermeabile e antipolvere, scheda memoria SD, alimentatore (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), cavo USB per la trasmissione dati, cavo AV, set di pulizia. **Senza sonda.**

Accessori speciali:

Sonde per endoscopio n. art. 492932 – 492944.

Descrizione tecnica

Interruttore On/Off	sì
Formato di registrazione	JPEG / AVI (30 fps)
Alimentazione	Alimentazione di rete
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Grado di protezione IP	IP 55
Profondità di campo messa a fuoco	16 – 60 mm
Dimensione display	7 pollici
Risoluzione display	640×480 px
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Display	Touchscreen
Tipo di prodotto	Endoscopio

Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello	492918
-------------------------------------	--------