

Garant**VCGT 220530 FN, HU7810, Modello: ALU**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	211861 ALU
GTIN	4062406676841
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Substrato a grana finissima, superficie del formatruciolo lucidata – massima riduzione della tendenza all'incollaggio.

Nota:

$a_{p\max.} = 7 \text{ mm}$ per sgrossatura con $a_e = 1 \times D$.

Descrizione tecnica

Modello	Alluminio
Avanzamento f_z	0,25 mm
Raggio di curvatura	3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	VCGT 220530 FN
Tipo	HU7810
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	1900 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	1900 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	500 m/min	N
CuZn	idoneo	400 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idoneo	100 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		