

**Garant**
**Fresa cilindrica frontale per semifinitura NF, TiN, Ø × Larghezza js16: 40X32 mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 182520 40X32  |
| GTIN            | 4045197096968 |
| Classe articolo | 11U           |

**Descrizione**
**Esecuzione:**
**Profilo con spoglia rettificata.**
**Frese per semifinitura** con scanalatura piatta.

**Nota:**
 $f_z$  per  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

 $\varnothing$  foro H7: 16 mm

Numero denti Z: 6

 Avanzamento  $f_z$  per contornatura in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm

**Descrizione tecnica**

|   |             |
|---|-------------|
| $\varnothing$ foro H7   | 16 mm       |
| $\varnothing$ tagliente $D_c$   | 40 mm       |
| Numero denti Z  | 6           |
| Avanzamento $f_z$ per contornatura in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,07 mm     |
| Esecuzione del codolo   | a manicotto |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Altezza complessiva               | 32 mm                   |
| Rivestimento                      | TiN                     |
| Materiale da taglio               | HSS Co 5                |
| Norma                             | DIN 1880 T1             |
| Profilo fresa                     | NF                      |
| Tolleranza Ø nominale             | js16                    |
| Attacco fresa cilindrica frontale | con tassello adattatore |
| Angolo dell'elica                 | 27 grado                |
| Direzione di avanzamento          | orizzontale e obliquo   |
| Passaggio interno per LR          | no                      |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 grado                |
| Colore collarino                  | senza                   |
| Tipo di prodotto                  | Fresa cilindrica        |