


Mitutoyo**Alesmetro di alta precisione per interni con comparatore, Intervallo di misurazione: 18-35mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	435203 18-35
GTIN	4946368854885
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Strumento autocentrante con ponte di appoggio a tre punti. Impugnatura dello strumento e del comparatore in esecuzione cromata opaca. Comparatore con cassa in plastica antiurto. Impugnatura dello strumento isolata. Per impostare il \varnothing del foro sullo strumento vengono utilizzate punte di contatto di diverse lunghezze e anelli riduttori intercambiabili. Punta di contatto con sfera di contatto in HM.

Uso:

Verifica alesaggi con il controllo della cilindricità e rotondità del \varnothing dei fori.

Fornitura:

Incluso comparatore n. art. 432051 Dim.10/58 con lettura 1/100 mm.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	18 - 35 mm
Ripetibilità senza comparatore	0,5 μ m
Larghezza disco di centraggio	12,7 mm
Profondità di misura	100 mm

Numero di punte di contatto	9
Norma	Norma interna
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C4
Taratura	C1
Tipo di prodotto	Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Servizi

Rapporto di taraturaAlesametro (Forma B + C) Campo di misura max. 60 mm	023210 60
Rapporto di taraturaComparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10
Certificato DAkkSAlesametro (Forma B + C) Campo di misura massima 60 mm	023220 60
Certificato DAkkSComparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

Accessori

Anello distanziale Ø interno 5,3 mm Larghezza disco 0,5 mm	435220 0,5
Anello distanziale Ø interno 5,3 mm Larghezza disco 1 mm	435220 1