

**Garant****Inserti a raggio, HB7525, Raggio r: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216841 3
GTIN	4062406706470
Classe articolo	21A

**Descrizione****Uso:**

Inserto di uso universale, preferibilmente per acciaio, acciai altamente legati e ghisa.  
Rompitruciolo ottimizzato per un flusso libero dei trucioli.

**Nota:**

Utilizzabile anche su utensile di tornitura a raggio n. art. 294500.

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,1 - 0,4 mm

Lunghezza L: 15 mm

Larghezza B: 9,52 mm

Spessore inserti S: 3,18 mm

fresa a raggio corrispondente: 216825 2

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f_z$ per dente	0,1 - 0,4 mm
Larghezza B	9,52 mm
Spessore inserti S	3,18 mm
Lunghezza L	15 mm

fresa a raggio corrispondente	216825 2
Tipo	HB7525

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	390 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	M
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		