

Garant
Inserti a raggio, HB7525, Raggio r: 3,5

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216841 3,5
GTIN	4062406706487
Classe articolo	21A

Descrizione
Uso:

Inserto di uso universale, preferibilmente per acciaio, acciai altamente legati e ghisa.
Rompitruciolo ottimizzato per un flusso libero dei trucioli.

Nota:

Utilizzabile anche su utensile di tornitura a raggio n. art. 294500.

Avanzamento f_z per dente: 0,1 - 0,4 mm

Lunghezza L: 15 mm

Larghezza B: 9,52 mm

Spessore inserti S: 3,18 mm

fresa a raggio corrispondente: 216825 2

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,1 - 0,4 mm
Larghezza B	9,52 mm
Spessore inserti S	3,18 mm
Lunghezza L	15 mm

fresa a raggio corrispondente	216825 2
Tipo	HB7525

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	390 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	M
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		