

**Garant****Portautensili per inserti a raggio, Altezza codolo h: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	294500 20
GTIN	4062406706531
Classe articolo	21T

**Descrizione****Esecuzione:**

Con superficie di appoggio rettificata e spine di posizionamento per l'alloggiamento di inserti a raggio.

**Uso:**

Per la tornitura di raggi convessi su diametri esterni o fori.

**Per:**

Inserti a raggio n. art. 294510 e 216841.

**Nota:**

$D_{min}$  corrisponde al diametro interno minore del componente per evitare collisioni.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	125 mm
Vite inserto	269021 2 (TX15; 3 Nm)
$D_{min}$	20 mm
$L_4$	30 mm
Inserto adatto	294510
b	20 mm
Fresatura a raggio	avanti
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

**Accessori**

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Impronta Torx® TX15	675155 TX15

---